

Bain à agitation

Le bain à agitation de JULABO offre un confort d'utilisation optimal grâce à son clavier lisse imperméable aux éclaboussures et à son écran MULTI-DISPLAY (LED) lumineux qui permet d'afficher jusqu'à 4 valeurs différentes. La technologie de microprocesseur avec régulateur de température par PID garantit un maintien constant de la température du bain-marie. Ce dernier dispose également d'alarmes réglables en cas de hausse ou baisse de la température afin de protéger l'élément à tempérer. Si le volume est trop faible, le bain est complètement arrêté. Les bains à agitation JULABO sont conçus pour fonctionner en continu sans surveillance. Les cuves ainsi que toutes les pièces entrant en contact avec des fluides sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.



Des performances remarquables

- Un domaine de température de +20 jusqu'à +99.9 °C
- Utilisation simple avec un clavier filmé
- Ecran d'affichage LED
- Protection contre les éclaboussures
- Spritzwasserschutz rundum
- Bouton de mise en marche intégré au clavier filmé (DBGM)
- Constance de température élevée de ± 0.2 °C ou ± 0.02 °C
- Sécurité d'assèchement avec signal acoustique et visuel.
- Système d'alerte et d'arrêt pour les températures hautes et basses.
- Fréquence d'agitation réglable de 20...200 U/min (Modèle SW)
- Vis de vidange
- Fond et chariot d'agitation amovibles
- Couvercle capot (accessoire)
- De nombreux accessoires pour la mise en température des échantillons.
- Toutes les pièces en contact avec le liquide de bain sont en inox ou en polymère.

Product overview

Série des bain-maries agitateurs SW

Référence	Modèle	Domaine de température (°C)	Constance de température (°C)	Puissance de chauffage (kW)	Füllvolumen (l)	Ouverture du bain
9550322	SW22	+20 ... +99.9	± 0.2	2	8 ... 20	50 x 30 / 18
9550323	SW23	+20 ... +99.9	± 0.02	2	8 ... 20	50 x 30 / 18